

Garant**Pastilha de corte reversível por fresagem APMX 16..04 TR, HB7525****Dados do pedido**

Número do pedido	215731 ST900
GTIN	4045197601766
Classe de artigo	21A

Descrição**Nota:**

Os valores de referência de aplicação aplicam-se às fresas n.º 215705 e 215717: $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ máx}} = 7 \text{ mm}$.

Descrição técnica

suportes adequados	AP..1604
Avanço f_z por dente	0,18 mm
Tipo	ST900
#Raio do canto	0,4 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	APMX 16..04 TR
Tipo	HB7525
Material de corte	HM
Espessura do tampo	5,76 mm

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		