

**Fresa de canto 90°, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z:
100/8mm****Dados do pedido**

Número do pedido	215715 100/8
GTIN	4045197410672
Classe de artigo	210

Descrição**Modelo:**

Fresa de canto com passo irregular para um funcionamento suave.

Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

Descrição técnica

Ø do orifício de alojamento	32 mm
Ø das lâminas D_c	100 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Comprimento total L_{tot}	50 mm
Pastilha de corte reversível adequada	AP.. 16..
Número de arestas de corte Z	8
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	90 grau

Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 5,0	211750 5,0
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219812