

Par de luvas de proteção química AlphaTec® Solvex® 37-675, Tamanho das luvas: 7**Dados do pedido**

Número do pedido	094740 7
GTIN	10076490447271
Classe de artigo	04P

Descrição**Modelo:**

Luvas de proteção da categoria III.

AlphaTec® Solvex®37-675. Luva de nitrilo reutilizável para o manuseamento seguro de produtos químicos agressivos. O acabamento em losango aumenta a aderência. O perfil areado da Sol-Vex® reduz, graças à sua superfície antiderrapante, a rejeição de peças sensíveis devido a danos e, conseqüentemente, os custos indiretos. Material de suporte aveludado.

Norma:

Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Tempo de permeação com hidróxido de sódio 40%	>480 min
Tempo de permeação com metanol 99%	10-30 min
Tempo de permeação com acetona 99%	<10 min

Tempo de permeação com ciclohexano 99%	>480 min
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 96%	30-40 min
Espessura da parede	0,38 mm
Tamanho das luvas	7
Tempo de permeação com acetonitrilo 99%	<10 min
Tempo de permeação com isopropanol 99%	>480 min
Série	AlphaTec®
Tipo de luvas	Luvas de proteção química
Categoria de proteção	Categoria III
Índice	1
Propriedades das luvas	Certificação para produtos alimentares
Propriedades das luvas	sem látex
Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
Classe de proteção	Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
EN 374	Tipo A (JKLOPT)
Resistência a produtos químicos	JKLOPT
EN 388	4101X
Material	Nitrilo
material de suporte	Nitrilo
AQL	0,65
âmbito	Multiusos
Comprimento	330 mm
Espessura	0,38 mm
Cor	verde
Utilização	reutilizável
Peso	35,5 g
Classe de proteção contra o corte	X
Revestimento	Nitrilo

Tipo de produto

Luvas de proteção química