

**Pastilha de corte reversível por fresagem APKT 1604PDER-45, X500****Dados do pedido**

Número do pedido	215780 UNI
GTIN	2050002058224
Classe de artigo	28F

Descrição**Nota:**

Utilizar estas pastilhas reversíveis **apenas com o parafuso n.º 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**. Ao utilizar pastilhas reversíveis com $r \geq 3,2$ mm nos suportes n.º 215705, 215710, 215715 e 215717, o assento de pastilha deve ser modificado.

Descrição técnica

Tipo	UNI
Código ISO da pastilha de corte reversível	APKT 1604PDER-45
Tipo	X500
Material de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
--	----------------	-------	------------

Aço < 900 N/mm ²	adequado
Aço < 1100 N/mm ²	adequado
INOX < 900 N/mm ²	adequado
INOX > 900 N/mm ²	adequado
Ti > 850 N/mm ²	adequado
GG(G)	adequado
Uni	adequado
máximo a molhado	adequado
mínimo a molhado	condicionalmente adequado
seco	adequado
Ar	adequado