



## Fresa de canto 90° 5720VZ16, com rosca, Ø D/número de arestas de corte Z: 32/2mm



### Dados do pedido

Número do pedido	220806 32/2
GTIN	2050002058330
Classe de artigo	28R

### Descrição

#### Modelo:

Os corpos das fresas com haste cilíndrica estão equilibrados com  $G = 6,3$  a 30000 rpm. As fresas de encaixe e as fresas de interface modular devem ser equilibradas juntamente com o alojamento antes do processamento de alta velocidade. A construção permite o alojamento de todas as pastilhas reversíveis de raio até  $r_e = 6,0$  mm sem modificação do suporte e sem correção do comprimento.

### Descrição técnica

#profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx}}$ #	16 mm
Comprimento total $L_{\text{tot}}$	50 mm
Ø das lâminas $D_c$	32 mm
Rosca de alojamento M	M16
Pastilha de corte reversível adequada	ZD.. 16M5
Parafuso para pastilha reversível	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Número de arestas de corte Z	2
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx}}$	62 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{mín}}$	48 mm
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx}}$	22,5 mm

Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx.}}$	6,35 grau
Fresas circulares de perfuração $a_p$	4 mm
$\varnothing D_3$	16 mm
Modelo da haste	com rosca
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

## Acessórios

Parafuso tensor	229900
-----------------	--------