

Fresa de cópia 0° negativo, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 35/5mm



Dados do pedido

Número do pedido	212125 35/5
GTIN	4045197192585
Classe de artigo	210

Descrição

Modelo:

Corpo da fresa de passo irregular para um funcionamento suave.

- **Alta precisão de planeza e concentricidade.**
- **Reposicionamento contínuo da pastilha de corte reversível em caso de desgaste das arestas de corte.**

Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.
 $a_{p\text{máx}} = 2 \text{ mm}$.

Descrição técnica

Ø do orifício de alojamento	16 mm
Ø das lâminas D_c	35 mm
Pastilha de corte reversível adequada	RD..1003
Ø D_3	25 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Comprimento total L_{tot}	40 mm

Número de arestas de corte Z	5
Refrigeração interior	sim
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\min.}$	60 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\max.}$	68 mm
Fresas circulares de perfuração a_p	2 mm
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\max.}$	22,45 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\max.}$	1,79 grau
Ângulo de ajuste κ	15 - 30 grau
Hélice Fz	0,7
Modelo da haste	com perfuração
Fresa adequada para forma de placa	redondo
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Aceleração
Divisão das lâminas	desigual
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 3,8	211750 3,8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219804
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP