

CCMT 09T308, Tipo: CA6525**Dados do pedido**

Número do pedido	260098 CA6525
GTIN	4960664589210
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Raio do canto	0,8 mm
Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 140 m/min
Quebra-aperas	MQ
Aplicação principal	M
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	CA6525
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T308
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar