

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	260148 HU7310
GTIN	4045197667908
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte a_p	0,1 - 4 mm
Aplicação principal	N
Quebra-aperas	AM
Avanço f	0,05 - 0,5 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	350 - 600 m/min
Raio do canto	0,2 mm
Tipo	HU7310
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM

Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCGT 09T302
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	G
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear