

DNMG 150604, Tipo: CA510**Dados do pedido**

Número do pedido	250796 CA510
GTIN	4960664698288
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 450 m/min
Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	P
Avanço f	0,15 - 0,6 mm/U
Quebra-aparas	PS
Profundidade de corte a_p	1 - 4 mm
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150604
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar