

CC.T 09T304, Tipo: CB7010**Dados do pedido**

Número do pedido	260150 CB7010
GTIN	4045197667922
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Aplicação secundária	M
Aplicação principal	P
Quebra-aperas	SM
Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte v_c aplicação secundária	70 - 180 m/min
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 240 m/min
Profundidade de corte a_p	0,2 - 4 mm
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Tipo	CB7010
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	Cermet

Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T304
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar