

DNMG 150604, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	250760 HB7020
GTIN	4045197699541
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Aplicação principal	P
Profundidade de corte a_p	0,5 - 5 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 350 m/min
Raio do canto	0,4 mm
Quebra-aperas	SM
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150604
Número de trocas/cortes	4

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar