

DNMG 150604, Tipo: CA6525**Dados do pedido**

Número do pedido	250796 CA6525
GTIN	4960664471737
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Quebra-aparas	MS
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 220 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Raio do canto	0,4 mm
Avanço f	0,1 - 0,35 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,7 - 4 mm
Aplicação principal	M
Tipo	CA6525
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150604
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar