

CC.T 09T304, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	260150 HB7020
GTIN	4045197698858
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Aplicação principal	P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 350 m/min
Profundidade de corte a_p	0,2 - 4 mm
Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aperas	SM
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T304
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar