


**DNMG 150604, Tipo: KW10****Dados do pedido**

Número do pedido	250796 KW10
GTIN	4960664224371
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Avanço f	0,1 - 0,35 mm/U
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	60 - 400 m/min
Quebra-aperas	AH
Raio do canto	0,4 mm
Aplicação principal	N
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Profundidade de corte $a_p$	0,8 - 3,5 mm
Tipo	KW10
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150604
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar