

DNMG 150612, Tipo: CA510**Dados do pedido**

Número do pedido	250798 CA510
GTIN	4960664698301
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 450 m/min
Avanço f	0,15 - 0,6 mm/U
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	1,2 mm
Quebra-aperas	PS
Profundidade de corte a_p	1 - 4 mm
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150612
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar