

VNMG 160408, Tipo: CA510**Dados do pedido**

Número do pedido	251754 CA510
GTIN	4960664700073
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte v_c aplicação principal	180 - 590 m/min
Avanço f	0,13 - 0,4 mm/U
Quebra-aperas	PQ
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VNMG 160408
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar