

**VNMG 160408, Tipo: SW05****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 251824 SW05   |
| GTIN             | 4960664629978 |
| Classe de artigo | 25E           |

**Descrição técnica**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Quebra-aperas                                 | MU                     |
| Aplicação principal                           | Ti                     |
| Avanço f                                      | 0,1 - 0,35 mm/U        |
| Raio do canto                                 | 0,8 mm                 |
| Profundidade de corte $a_p$                   | 0,5 - 3 mm             |
| Condição de corte                             | contínuo               |
| Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal | 50 - 140 m/min         |
| Tipo  | SW05                   |
| Atribuição de acabamento/desbaste             | Acabamento de desbaste |
| Óleo de corte                                 | HM                     |
| Código ISO da pastilha de corte reversível    | VNMG 160408            |
| Número de trocas/cortes                       | 4                      |

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar