

**VNMG 160408, Tipo: SW05****Dados do pedido**

Número do pedido	251754 SW05
GTIN	4960664629930
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 1 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	50 - 140 m/min
Quebra-aperas	MQ
Raio do canto	0,8 mm
Avanço $f$	0,05 - 0,3 mm/U
Aplicação principal	Ti
Tipo	SW05
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VNMG 160408
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para tornear