

**CC.T 09T304, Tipo: CA6525****Dados do pedido**

Número do pedido	260196 CA6525
GTIN	4960664491827
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Aplicação principal	M
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	50 - 140 m/min
Raio do canto	0,4 mm
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Quebra-aparas	GK
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	CA6525
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T304
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar