

**HEDI**

## Dados do pedido

Número do pedido	081195 10N
GTIN	4003644016976
Classe de artigo	08B

## Descrição

### Modelo:

Enrolador de cabo com **sistema automático de extração e enrolamento guiado, bloqueio múltiplo por rotação. Caixa de plástico** fechada, altamente resistente a quebras. **Proteção térmica contra sobrecarga**, cabo de neopreno H07RN-F robusto com ligação de acoplamento. Montagem simples na parede ou no teto com **uma área de rotação de 150°**.

### Função:

IP24: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com  $\varnothing < 12$  mm, mas deve ser evitado o contacto.

### Utilização:

Ergonomia melhorada devido a trabalho com alívio de tensão, bem como para garantir a ordem e evitar o risco de acidentes e lesões causadas por cabos que se encontram no chão.

### Instrução:

Enrolador de mangueira acionado por mola, ver n.º 080066 a 080079.

## Descrição técnica

Comprimento	325 mm
Classe do cabo	H07RN-F
Potência nominal desenrolado	2000 (16 A) W
Material da caixa	Plástico

Altura	275 mm
Material do cabo	Borracha de neopreno
Tipo	10N
Largura	185 mm
Estrutura do cabo	3G1,5
Comprimento do cabo	10 m
Tensão nominal	250 V
Tipo de proteção IP	IP 24
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de conector de entrada	E
Tipo de produto	Enrolador de cabo