

DNMG 150612, Tipo: CA6525**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 250798 CA6525 |
| GTIN | 4960664471751 |
| Classe de artigo | 25E |

Descrição técnica

| | |
|---|---------------------------|
| Quebra-aparas | MS |
| Avanço f | 0,1 - 0,35 mm/U |
| Velocidade de corte v_c aplicação principal | 60 - 220 m/min |
| Aplicação principal | M |
| Condição de corte | ligeiramente interrompido |
| Raio do canto | 1,2 mm |
| Profundidade de corte a_p | 0,7 - 4 mm |
| Tipo | CA6525 |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste |
| Óleo de corte | HM |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150612 |
| Número de trocas/cortes | 4 |

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar