

CCMT 060202, Tipo: SP4019**Dados do pedido**

Número do pedido	260180 SP4019
GTIN	
Classe de artigo	28A

Descrição técnica

Avanço f	0,1 - 0,45 mm/U
Aplicação principal	UNI
Profundidade de corte a_p	0,2 - 5 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	30 - 440 m/min
Raio do canto	0,2 mm
Quebra-aperas	73
Condição de corte	contínuo
Tipo	SP4019
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 060202
Número de trocas/cortes	2

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear