

**CCMT 09T308, Tipo: SP4019****Dados do pedido**

Número do pedido	260185 SP4019
GTIN	2050001939050
Classe de artigo	28A

**Descrição técnica**

Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,8 mm
Aplicação principal	UNI
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	30 - 440 m/min
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 5 mm
Quebra-aperas	73
Avanço $f$	0,1 - 0,45 mm/U
Tipo	SP4019
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T308
Número de trocas/cortes	2

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar