

 KOMET**Coroa de perfuração Komet KUB Centron® Powerline para pastilhas de corte reversíveis SOEX, Ø DC: 38mm****Dados do pedido**

Número do pedido	236651 38
GTIN	4047109227118
Classe de artigo	24L

Descrição**Versão:**

A ponta de broca guia a ferramenta exatamente no eixo de perfuração, garantindo assim a linearidade e a máxima segurança processual, estabilidade em profundidades de perfuração até 9xD.

É possível fazer marcações em superfícies planas e retas sem furo piloto.

Broca coroa sem blocos de guia e o respetivo ajuste.

Utilização:

Para uso rotativo e estacionário na vertical e na horizontal em todos os materiais.

Com ponta de centragem n.º 236659.

Com pastilhas de corte reversíveis n.º 236520 – 236576.

Nota:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	SOEX 120508
Tamanho do corpo base	33
Número de arestas de corte Z	2
Tamanho da ponta de centragem	60

Parafuso para corpo base	239653 15IP
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239652 20IP (6,3 Nm)
Série	KUB Centron®
Ø nominal D	38
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	Perfuração de furos cegos
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus®10 peças Acionamento 20IP	239652 20IP
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus®10 peças Acionamento 15IP	239653 15IP
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP