

WNMG 080404, Tipo: CA6525**Dados do pedido**

Número do pedido	252012 CA6525
GTIN	4960664513222
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Aplicação principal	M
Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 220 m/min
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2 mm
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Quebra-aparas	MQ
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	CA6525
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080404
Número de trocas/cortes	6

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar