

WNMG 080408 Wiper, Tipo: CA510**Dados do pedido**

Número do pedido	252015 CA510
GTIN	4960664700592
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,06 - 0,42 mm/U
Raio do canto	0,8 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 450 m/min
Aplicação principal	P
Quebra-aperas	WP
Profundidade de corte a_p	0,3 - 1,2 mm
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080408
Número de trocas/cortes	6

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar