

**SNMG 120408, Tipo: CA510****Dados do pedido**

Número do pedido	251254 CA510
GTIN	4960664698615
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte $a_p$	1 - 4 mm
Aplicação principal	P
Avanço $f$	0,15 - 0,6 mm/U
Quebra-aperas	PS
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	CA510
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	80 - 450 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120408
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para tornear