

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	132906 8X1
GTIN	4067263108467
Classe de artigo	111

Descrição

Modelo:

Broca de roscar universal GARANT Master Tap, concebida para utilização com um amplo espectro de materiais com uma elevada segurança processual.

- **Material de corte HSS-E-PM, para a máxima resistência ao desgaste.**
- **Valores de atrito reduzidos com novo revestimento de alto desempenho.**
- **Geometria especial para a melhor evacuação de limalhas.**

Classe de tolerância ISO3X/6GX. Para peças de trabalho que são fornecidas com uma **camada de proteção galvanizada** ou que encolhem ligeiramente com o endurecimento.

Descrição técnica

Tipo de rosca	MF
Quadrado da haste <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Comprimento total L	90 mm
Número de sulcos de aparas	3
Tamanho da rosca	M8×1
Classe de tolerância	ISO 3X 6GX
Óleo de corte	HSS E PM
Ø do furo central	7 mm
Ø da rosca	8 mm
Passo de rosca	1 mm
Profundidade de rosca	24 mm

Ø haste D _s	6 mm
Norma	DIN 374
Número de arestas de corte Z	3
Revestimento	AlTiX
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	Até 3 x D para o orifício de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	verde
Série	Master Tap
Tipo de produto	Brocas de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado	30	N
Alumínio (apara curta)	adequado	35	N
Alumínio > 10% Si	adequado	20	N
Aço < 500 N/mm ²	adequado	30	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	30	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	25	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	12	P
Aço < 1400 N/mm ²	adequado	8	P
INOX < 900 N/mm ²	adequado	10	M
INOX > 900 N/mm ²	adequado	8	M

GG(G)	adequado	20	K
CuZn	adequado	20	N
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		