

WN.G 080404, Tipo: CA510**Dados do pedido**

Número do pedido	252112 CA510
GTIN	4960664700479
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Quebra-aperas	PS
Profundidade de corte a_p	1 - 3,8 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 450 m/min
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,4 mm
Aplicação principal	P
Avanço f	0,15 - 0,6 mm/U
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080404
Número de trocas/cortes	6

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar