

WNMG 080412, Tipo: CA6525**Dados do pedido**

Número do pedido	252116 CA6525
GTIN	4960664472345
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,8 - 4 mm
Aplicação principal	M
Raio do canto	1,2 mm
Quebra-aperas	MS
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 220 m/min
Avanço f	0,1 - 0,35 mm/U
Tipo	CA6525
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080412
Número de trocas/cortes	6

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar