

**DC.T 11T308, Tipo: HB7020****Dados do pedido**

Número do pedido	260361 HB7020
GTIN	4045197699459
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Quebra-aperas	SS
Raio do canto	0,8 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	150 - 400 m/min
Aplicação principal	P
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T308
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar