

WNMG 080416, Tipo: CA510**Dados do pedido**

Número do pedido	252118 CA510
GTIN	4960664700509
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 450 m/min
Avanço f	0,15 - 0,6 mm/U
Quebra-aperas	PS
Aplicação principal	P
Raio do canto	1,6 mm
Profundidade de corte a_p	1 - 3,8 mm
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080416
Número de trocas/cortes	6

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar