


WN.G 080404, Tipo: SW05**Dados do pedido**

Número do pedido	252112 SW05
GTIN	4960664630035
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 140 m/min
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	Ti
Avanço f	0,1 - 0,35 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Quebra-aparas	MU
Raio do canto	0,4 mm
Tipo	SW05
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080404
Número de trocas/cortes	6

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar