

DC.T 11T304, Tipo: CU7010**Dados do pedido**

Número do pedido	260359 CU7010
GTIN	4045197669049
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicação secundária	M
Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Quebra-aperas	SS
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,4 mm
Aplicação principal	P
Velocidade de corte v_c aplicação secundária	80 - 140 m/min
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 210 m/min
Tipo	CU7010
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	Cermet

Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T304
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar