

Garant GRIDLINE

Prateleira extraível com olhais, calhas galvanizadas 200 kg, 56×24G, Altura de montagem: 150mm**Dados do pedido**

Número do pedido	998281 150
GTIN	4067263111719
Classe de artigo	91R

Descrição**Modelo:**

Prateleira extraível com **100% de extensão total**. Aberta à frente, 46 mm de altura de revestimento lateral, 150 mm de altura de montagem. Sem perfurações para régua separadora ranhurada. Puxador de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas. Com olhais à frente e atrás para fixação de, p. ex. cintas de amarração. Com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão.

Com calhas de extensão galvanizadas para proteção contra corrosão adicional.

Indicado para:

Sistemas de gavetas/estantes, equipamento de contentores.

Material fornecido:

Prateleira extraível completa com respetivamente 1 par de calhas de guiamento e olhais.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, **revestido a pó**.

Instrução:

Não compatível com armários de ferramentas do grupo 93, só pode ser montado no sistema de estantes/gavetas.

Descrição técnica

Área de aplicação	Equipamento de contentores
Altura de montagem	150 mm
Largura útil em G	56
Sistema de desbloqueio individual das gavetas	Monomanual

Número de olhais	8
Área útil da gaveta em G	56×24
Profundidade útil em G	24
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	200 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Regulação da altura no sistema de encaixe	25
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	56×24G
Largura útil	1400 mm
#Profundidade útil	600 mm
Tipo de produto	Prateleira extraível