



Dados do pedido

Número do pedido	086014 1,5
GTIN	3600232440598
Classe de artigo	08Y

Descrição

Modelo:

Aparelhos com **caixa de chapa de aço**, peso extremamente baixo, desbloqueio de corrente **de série, altura total reduzida, gancho forjado de apoio** rotativo.

Utilização:

Dispositivo multiusos versátil, mesmo para as condições mais difíceis.

Instrução:

No princípio de funcionamento do **travão de pressão de carga** a pressão de travagem axial é gerada pela própria carga sendo, assim, proporcional ao tamanho da carga aplicada. A carga é mantida de forma segura em todas as posições, sendo que a diferença entre o binário de travagem e o binário de carga tem de ser ultrapassada para baixar a carga. Todos os dispositivos multiusos Yale estão equipados com o mesmo.

O **desbloqueio da corrente** de ação automática permite o **engate rápido** da corrente sem carga, sendo que com a aplicação de carga o **travão de pressão de carga** volta a fechar automaticamente e a carga é mantida de forma segura.

O **acoplamento por fricção** (opcional, a pedido) impede uma aplicação de carga excessiva, aumentando assim a vida útil do equipamento de elevação.

Aparelhos com proteção contra sobrecarga (acoplamento por fricção) a pedido.

Descrição técnica

Altura de elevação normal	1,5 m
Número de ramais da corrente	1
Capacidade de carga	1500 kg
Capacidade de carga t	1,5 t
comprimento mínimo entre os ganchos	365 mm
Material da caixa	Aço
Desbloqueio da corrente	sim
Peso	11,5 kg
Força de elevação com carga nominal	400 daN
Comprimento do elo da corrente	21 mm
Ø do elo da corrente	7 mm
Tipo de produto	Guincho de alavanca/ guincho de corrente