



Pastilha de corte reversível por fresagem SOMT....20ER-GM, para fresa de grande avanço, PR1810



Dados do pedido

Número do pedido	222075 10
GTIN	4960664026906
Classe de artigo	25A

Descrição

Versão:

Pastilha reversível com 4 arestas de corte convexas para forças de corte reduzidas.

Utilização:

A **geometria GM** é a escolha ideal para o processamento geral.

Nota:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D$.

Descrição técnica

Espessura da placa E	4,76 mm
Raio de programação com $a_{p \text{ máx.}}$	3 mm
Tamanho da pastilha reversível	10
Tipo	GG
#Raio do canto	2 mm
Avanço f_z por dente	0,5 – 2 mm

Código ISO da pastilha de corte reversível	SOMT100420ER-GM
Tipo	PR1810
Material de corte	MD
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
GG(G)	adequado	180	K
máximo a molhado	#condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		