

DC.T 070204, Tipo: CA6525**Dados do pedido**

Número do pedido	260382 CA6525
GTIN	4960664589234
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aperas	MQ
Profundidade de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Aplicação principal	M
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 140 m/min
Tipo	CA6525
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 070204
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar