


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	365038 100
GTIN	4067263112389
Classe de artigo	31S

Descrição

Modelo:

- **Design estável com fuso robusto.**
- **Mordentes temperados e retificados.**
- **Aperto preciso graças à guia de curso plano.**
- **Um mordente com prisma horizontal e vertical para material redondo, um mordente liso.**
- **Ambos os mordentes estão deslocados para apertar peças planas.**

Aperto excêntrico rápido integrado com patente pendente para uma fixação segura na bancada da perfuradora.

Utilização:

Para prender peças de trabalho em perfuradoras.

Material:

Corpo e mordente móvel de ferro fundido especial.

Precisão:

Dentro de **0,10 mm**.

Material fornecido:

Chave de aperto e três porcas deslizantes nos tamanhos 12, 14 e 16 mm.

Descrição técnica

Altura total c	92 mm
Comprimento do corpo base a	286 mm
Código de cor para acessório adequado	Torno de bancada BM azul
Largura do mordente A	100 mm

Largura do corpo base B	174 mm
Altura do mordente C	32 mm
Área de aperto b	143 mm
Largura das ranhuras de fixação	17 mm
Distância entre ranhuras de fixação	141 mm
comprimento total máximo L ₄	474 mm
Peso	12,5 kg
Tipo de produto	Torno de bancada para perfuradoras

Acessórios

Calha de guia para o n.º 365023	365025
batente Tipo 1	365028 1
Par de mordentes sobresselentes (2 unidades) para torno de aperto rápido ou torno de perfuração para tipo 100	365036 100
Fuso sobressalente para torno manual para perfuradoras para tipo 100	365037 100
Unidade de fixação excêntrica Tipo 1	365039 1