

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	365038 120
GTIN	4067263112396
Classe de artigo	31S

## Descrição

### Modelo:

- **Design estável com fuso robusto.**
- **Mordentes temperados e retificados.**
- **Aperto preciso graças à guia de curso plano.**
- **Um mordente com prisma horizontal e vertical para material redondo, um mordente liso.**
- **Ambos os mordentes estão deslocados para apertar peças planas.**

**Aperto excêntrico rápido integrado** com patente pendente para uma fixação segura na bancada da perfuradora.

### Utilização:

Para prender peças de trabalho em perfuradoras.

### Material:

Corpo e mordente móvel de ferro fundido especial.

### Precisão:

Dentro de **0,10 mm**.

### Material fornecido:

Chave de aperto e três porcas deslizantes nos tamanhos 12, 14 e 16 mm.

## Descrição técnica

Distância entre ranhuras de fixação	160 mm
Largura do mordente A	120 mm
Peso	20 kg
Área de aperto b	173 mm

Comprimento do corpo base a	340 mm
Código de cor para acessório adequado	Torno de bancada BM cinzento
Largura do corpo base B	193 mm
Altura total c	107 mm
Altura do mordente C	40 mm
Largura das ranhuras de fixação	17 mm
comprimento total máximo L <sub>4</sub>	556 mm
Tipo de produto	Torno de bancada para perfuradoras

## Acessórios

Calha de guia para o n.º 365023	365025
batente Tipo 2	365028 2
Par de mordentes sobresselentes (2 unidades) para torno de aperto rápido ou torno de perfuração para tipo 120	365036 120
Fuso sobressalente para torno manual para perfuradoras para tipo 120	365037 120
Unidade de fixação excêntrica Tipo 1	365039 1