



## Dados do pedido

Número do pedido	250214 CA125P
GTIN	4960664024223
Classe de artigo	25E

## Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120412
Número de trocas/cortes	4
Aplicação principal	P
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	150 - 320 m/min
Quebra-aperas	PMG
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Tipo	CA125P
Óleo de corte	HM
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Avanço f	0,15 - 0,5 mm/U
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar

