



Dados do pedido

Número do pedido	250373 CA125P
GTIN	4960664013906
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120416
Número de trocas/cortes	4
Raio do canto	1,6 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	140 - 300 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	P
Avanço f	0,28 - 0,88 mm/U
Profundidade de corte a_p	1 - 10 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Tipo	CA125P
Quebra-aperas	PH

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar