



## Dados do pedido

Número do pedido	250492 CA125P
GTIN	4960664013999
Classe de artigo	25E

## Descrição técnica

Raio do canto	1,2 mm
Número de trocas/cortes	4
Aplicação principal	P
Óleo de corte	HM
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	140 - 300 m/min
Profundidade de corte $a_p$	1 - 11 mm
Quebra-aperas	PX
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMM 120412
Tipo	CA125P
Avanço f	0,25 - 0,9 mm/U

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar