



## Dados do pedido

Número do pedido	260098 CA125P
GTIN	4960664017683
Classe de artigo	25E

## Descrição técnica

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	60 - 180 m/min
Avanço $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Raio do canto	0,4 mm
Tipo	CA125P
Número de trocas/cortes	2
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Quebra-aperas	HQ
Tolerância	M
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Aplicação principal	P
Óleo de corte	HM

Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT09T308-HQ CA125P
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar