



Dados do pedido

Número do pedido	260381 CA125P
GTIN	4960664018123
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 070202
Tipo	CA125P
Aplicação principal	P
Tolerância	M
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Raio do canto	0,2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	2
Quebra-aperas	HQ

Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 260 m/min
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar