

**WNMG 080404 Wiper, Tipo: CA125P****Dados do pedido**

Número do pedido	252113 CA125P
GTIN	4960664017195
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Quebra-aparas	WQ
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 320 m/min
Aplicação principal	P
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Avanço f	0,14 - 0,55 mm/U
Número de trocas/cortes	6
Profundidade de corte a_p	0,5 - 3 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Raio do canto	0,4 mm
Tipo	CA125P
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080404
Óleo de corte	HM

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar