



Dados do pedido

Número do pedido	260097 CA125P
GTIN	4960664017676
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Tolerância	M
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT09T304-HQ CA125P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 180 m/min
Raio do canto	0,4 mm
Aplicação principal	P
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Tipo	CA125P
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Número de trocas/cortes	2
Óleo de corte	HM

Quebra-aparas	HQ
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear