



Dados do pedido

Número do pedido	260094 CA125P
GTIN	4960664017478
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Avanço f	0,07 - 0,5 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Número de trocas/cortes	2
Tipo	CA125P
Óleo de corte	HM
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Profundidade de corte a_p	0,1 - 1,5 mm
Aplicação principal	P
Quebra-apanas	WP
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 060204
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 180 m/min
Tolerância	M

Raio do canto	0,4 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar