



Dados do pedido

Número do pedido	260192 CA125P
GTIN	4960664017584
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 060204
Óleo de corte	HM
Tipo	CA125P
Quebra-aparas	GK
Número de trocas/cortes	2
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Profundidade de corte a_p	0,5 - 3 mm
Raio do canto	0,4 mm
Aplicação principal	P
Tolerância	M

Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 260 m/min
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar