



Dados do pedido

Número do pedido	260196 CA125P
GTIN	4960664017607
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Tipo	CA125P
Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 260 m/min
Quebra-aparas	GK
Número de trocas/cortes	2
Óleo de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Aplicação principal	P
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T304
Tolerância	M
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U

Profundidade de corte a_p	0,5 - 3 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar